



СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА

Для записи объема газа от и к выключателю

V152R41 / V152R41S15

Система измерения расхода

С дополнительным переустанавливаемым счетчиком, сложения и вычитания

V152R51

Система измерения массового расхода (с питанием от батарей с индикатором заряда)

Работа от батареи позволяет использовать устройство независимо от источника питания.

С помощью этого устройства мониторинг газа очень прост. Объем газа, который был откачан или заправлен, регистрируется и может быть передан на ПК. Система отображает расход также, как и окончательную массу. Он оснащен дополнительным счетчиком, который возможно обнулить, добавить или вычесть значения объема газа. Мониторинг элегаза очень прост.



V152R41

- Система может быть смонтирована как на столе, так и на стене
- Макс. поток: 400 кг/ч
- Соединительная часть DN20
- Точность измерения для газа: $0,50 \% \pm 0,1$ кг/ч
- ПА-модем с интерфейсным кабелем для ПК (доступен как опция)
- Отображение в кг, опционально в фунтах



СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА



B152R41 / R51

Система измерения расхода

Технические параметры:

Размеры: Д 400 мм, Г 280 мм, В 540 мм
Масса: 20 кг
Система может быть смонтирована как на столе, так и на стене
Отображение в кг, опционально в фунтах
Рабочая температура: 0 до 50 °C
Рабочее напряжение B152R41: 220 - 240 В / 50 - 60 Гц переменного тока
Рабочее напряжение B152R41S15: 110 - 127 В / 50 - 60 Гц переменного тока

Стандартное оборудование:

Соединение DILLO с проточкой DN20
Металлический кожух
Цвет: оранжевый (RAL 2004)
Инструкции по эксплуатации

Опциональное оборудование за дополнительную плату:

2 м резиновый шланг DN20 с соединительной частью DN20 на двух концах	6-1017-R020
HART-модем (с кабелем USB) и с программным обеспечением визуализации для ПК	6-1110-R002
Индикация в фунтах, литрах, фунтах/час	6-0005-R130
Алюминиевый кейс	3-781-R018
Дополнительная инструкция по эксплуатации на CD-ROM	6-0004-R213

Упаковка:

Упаковка для измерительного устройства без алюминиевого кейса	3-775-R024-C
Упаковка для измерительного устройства с алюминиевым кейсом	3-748-R018-C



Пример отображения программы на ПК (6-1110-R002)



HART-модем с кабелем USB